

Artikelnummer: 133887

Kurzbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen type GD-N/R4, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen type GD-N/R4: Voor de opslag van maximaal 4 vaten van elk 200 liter, kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers.

- scharnierende aluminium voordeur als oprijplaat met aandrijving
- Opvangcapaciteit: 220 liter
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Opvangbak van plaatstaal (3 mm), gegalvaniseerd, gegalvaniseerd
- Verzinkt rooster, max. belasting 1000 kg/m²
- Constructie van verzinkt plaatstaal, met extra verf op aanvraag
- Natuurlijke luchtverversing
- Dakmontage met gasveren
- Afsluitbaar
- Vulpompen of trechters kunnen samen met het vat worden afgesteld.
- Afmetingen: 1437 x 1500 x 1457 mm

Voor uw levering adviseren wij u om telefonisch contact met onze klantenservice op te nemen. Hij zal nota van alle nuttige details nemen, zodat alles zorglos verloopt.

