


Gewinderöhrchen

182/20

EAN: 4011126083361
bevorzugte VPE:100 St.
Mengeinheit:St.



Artikelbeschreibung

Gewinderöhrchen, Gewinde M10x1, Länge 20 mm, Messing, blank

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K740
Mengeinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeinheit	3,7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,37 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	10,00 mm
Breite	10,00 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm
Durchmesser	10,00 mm

Technisches Datenblatt

Leuchten- und Sicherungszubehör

182/20

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	10,00 mm	Höhe	10,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	71,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,39 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	3,98 kg	Volumen	0,004 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Gewinderöhrchen.	
Abmessungen (ca. Maße)	L : 20 mm
Gewinde	: M 10x1
Innen-Ø	: 7,5 mm
Werkstoff	: Messing, blank
Kleinhuis Modell-Nr.	: 182/20
EP Material_____	EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck	

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	16.01.2020
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74153900