


# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 20 m

**Artikelnummer** 21.99.0844  
**Hersteller** VALUE  
**Hersteller-Art.-Nr.** 21.99.0844  
**EAN (Einzelstück)** 7611990146246



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.**

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Geeignet für PoE Anwendungen oder als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Massivdraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

**Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.**

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	20 m

Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Massivdraht
Gekreuzt	nein
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	701.7 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.98 kg