

Artikelnummer: 155718

Kurzbeschreibung: Werkstattwagen Projahn ECOBlue, 6 abschließbare Schubfächer, bis 400 kg, mit Werkzeugbestückung, Stahl pulverbeschichtet



Langbeschreibung: Werkstattwagen Projahn ECOBlue, 6 abschließbare Schubfächer, bis 400 kg, mit Werkzeugbestückung, Stahl pulverbeschichtet: Der hochwertige

Werkstattwagen ECOBlue von Projahn ist mit insgesamt sechs Schubfächern ausgestattet und wird komplett mit umfangreichem Werkzeug geliefert. Er zeichnet sich durch eine hohe Gesamttragkraft von bis zu 400 kg aus und wurde aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Der farblich in Blau gehaltene ECOBlue bietet alles, was in einer Werkstatt benötigt wird. Der Wagen weist eine 0,8 mm robuste Wandkonstruktion auf und bietet eine hohe Arbeitssicherheit durch das integrierte Schubfächer-Sicherheits-Stopp-System. Die sechs kugelgelagerten und abschließbaren Schubfachauszüge sind jeweils mit 35 kg belastbar und weisen ein hohes Fassungsvermögen auf. Der Werkstattwagen ECOBlue von Projahn ist darüber hinaus mit praktischen Rädern samt Roll- und Drehbremse versehen. Mit seinem geringen Eigengewicht von 50 kg ist er zudem sehr leicht im mobilen Arbeitseinsatz zu bewegen. Weitere Details: Hochwertiger Werkstattwagen Mit 6 kugelgelagerten Schubfächern inkl. Sicherheits-Stopp-System Schubfächer verschließbar Räder mit Roll- und Drehbremse Rollenabmessungen: a'Ëœ 127 x 32 mm Belastbarkeit pro Schubfach: 35 kg Gesamttragkraft: bis zu 400 kg Material: Stahlblech, pulverbeschichtet und 0,8 mm stark Farbe: blau Maße: B 678 x T 459 x H 1010 mm Gewicht: 50 kg Werkzeugbestückung: Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg. Verlängerung 50 --- 100 mm, Stecknuss Bit Adapter 50 mm Kardangelenke, Innen TX Nüsse E4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 10 --- 116-kant Nüsse 4 --- 4,5 --- 5 --- 5,5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 --- 10 --- 11 --- 12 --- 13 mm Bit-Nüsse: PH1 --- 2 --- 3 PZ1 --- 2 --- 3 Schlitz 4 --- 5,5 --- 6,5 mm TX8 --- 9 --- 10 --- 15 --- 20 --- 25 --- 27 --- 30 --- 40 Innensechskant 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 8 mm Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 --- 250 mm Kardangelenke, 6-kant Nüsse 8 --- 9 --- 10 --- 11 --- 12 --- 13 --- 14 --- 15 --- 16 --- 17 --- 18 --- 19 --- 20 --- 21 --- 22 --- 24 --- 27 --- 30 --- 32 mm Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 10 --- 12 mm Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 --- 8 --- 10 --- 12 mm TX-Bit-Nuss 60 mm lang TX20 --- 25 --- 27 --- 30 --- 40 --- 45 --- 50 --- 55 --- 60 TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 --- 40 --- 50 --- 60 Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 --- 6 --- 8 --- 10 Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 --- 8 --- 10 --- 12 Innen-TX-Nüsse E12 --- 14 --- 16 --- 18 --- 20 --- 22 --- 246 --- 7 --- 8 --- 9 --- 10 --- 11 --- 12 --- 13 --- 14 --- 15 --- 16 --- 17 --- 18 --- 19 --- 22 --- 24 mm 20 --- 21 --- 23 --- 25 --- 26 --- 27 --- 30 --- 32 mm 6 x 7 --- 8 x 9 --- 10 x 11 --- 12 x 13 --- 14 x 15 --- 16 x 17 --- 18 x 19 --- 20 x 22 --- 21 x 23 mm Kombizange 180 mm Seitenschneider 160 mm Telefonzange 205 mm Wasserpumpenzange 250 mm Einlage 5999-065 Phillips Nr. 1 --- 2 --- 3 Pozidriv Nr. 1 --- 2 --- 3 Schlitz 1,2 x 6,5 --- 1,2 x 8,0 mm Schlosserhammer 500 g Kunststoffhammer 35 cm Splintentreiber 3 --- 4 --- 5 --- 6 mm

EAN/GTIN: 4000146018927