

fetra chariot à plateaux

force 250 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 600
mm, plateforme en acier, avec
cadre en cornières, plateforme droit
+ incliné, Dimensions adaptées au
bac norme Europe, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5007 bleu brillant,
avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 146312

fetra Chariot à plateaux

Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 600 mm
- plateforme en acier, avec cadre en cornières
- plateforme droit + incliné
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	roulement	roulement rainuré à billes
type de chariot	chariot à plateaux	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
charge	250 kg	conducteur d'électricité	non
norme européenne	oui	matériau	acier
longueur de plateau	800 mm	matériau de finition	soudé
largeur de plateau	600 mm	rehausses	aucune
nombre de plateaux	3 pièce	équipement chariot	sans équipement
alignement de niveaux	droit + incliné	rabattable	non
hauteur	1100 mm	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement de plateforme	cadre en cornières	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	garantie	10 années
pneumatique	TPE	Poids	20 kg
Ø de roue	125 mm		

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

309723



roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal