

## ZARGES

### escabeau industriel

#### Comfortstep S

accès à un côté, 7 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.), hauteur 1,75 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,6 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219712



## ZARGES Escabeau industriel Comfortstep S

escabeau industriel

- accès à un côté
- 7 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.)
- hauteur 1,75 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,6 m
- connexion marches/lisse vissé
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac
- En aluminium, lisses anodisé
- posée hauteur x largeur 2380 x 610 mm
- poids 10,7 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	escabeau industriel	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	vissé
utilisation	à un côté	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
longueur de longeron	2,6 m	étrier de sécurité	non
hauteur	1,75 m	protection contre l'écartement	oui
largeur d'estrade	300 mm	équipement échelle	bac
profondeur d'estrade	250 mm	bac	oui
hauteur de travail	3,75 m	surface de longerons	anodisé
nombre de marches	7	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marches en tôle striée avec rembourrage	norme	DIN EN 131 professional
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
hauteur	2380 mm	Poids	10,7 kg
largeur	610 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir