


porte souples à lanières

hauteur 2800 mm, largeur de lanière 300 mm, épaisseur 3 mm, chevauchement 100 mm (correspond à une proportion de 66 %)



Numéro d'article: 526316



Porte à lanières

porte souples à lanières


- hauteur 2800 mm
- largeur de lanière 300 mm, épaisseur 3 mm
- chevauchement 100 mm (correspond à une proportion de 66 %)
- lanière en PVC bleu transparent
- avec bonne isolation de la chaleur et du froid
- insonorisation 30 dB
- résistance à la température de -5 à +60 °C
- suspension en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques




| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| équipement du poste de travail | porte souples à lanières | insonorisation | 30 dB |
| hauteur | 2800 mm | résistance à la température | -5 à +60 °C |
| largeur de bande | 300 mm | matériau de porte souple | PVC |
| épaisseur de matériau | 3 mm | couleur de porte souple | bleu transparent |
| chevauchement | 100 mm | matériau de suspension | tôle |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Pourcentage de chevauchement | 66 % | surface de suspension | galvanisé |
| isolation | isolation de la chaleur/du froid | Poids | 23,5 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 526353 |  | rideau coulissant, fixation devant le linteau, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208774 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 800 x 600 mm, capacité 130 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 527142 |  | balai, avec crin de cheval, Largeur de travail 1000 mm, pour poussières fines |
| 527436 |  | manche, longueur 1400 mm, en bois, marron |