

WSM rokersoverkapping

hoogte x breedte x diepte 2360 x 1720 x 1580 mm, wanden van gegolfd polycarbonaat in natuurlijk transparant, dak van trapeziumplaat in RAL9002 grijswit, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 185672



WSM Rokersoverkapping

snel en eenvoudig gemonteerd

rokersoverkapping


- hoogte x breedte x diepte 2360 x 1720 x 1580 mm
- sneeuwlast 75 kg/m²
- wanden van gegolfd polycarbonaat in natuurlijk transparant
- dak van trapeziumplaat in RAL9002 grijswit
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- levering inclusief montagemateriaal
- Leveringstoestand als bouw pakket (1 zij- en 1 achterwand)
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

Technische details

buitenopstelling	overkapping	kleur wand	natuurlijk transparant
overkappingstype	rokersoverkapping	materiaal onderstel	staal
hoogte	2360 mm	oppervlak onderstel	verzinkt
breedte	1720 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1580 mm	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
sneeuwlast	75 kg/m ²	levering	als bouw pakket (1 zij-/1 achterwand)

materiaal dak	trapeziumplaat	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
kleur dak	grijswit // RAL9002	gewicht	208 kg
materiaal wand	gegolfd polycarbonaat		

Gerelateerde Producten

185677		zijwand voor rokersoverkapping, aanbouw zijde vrij te kiezen, wand van polycarbonaat in natuurlijk transparant, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

185649		fietsstandaard met reclamevlak, hoogte x lengte x diepte 1165 x 1000 x 530 mm, 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 60 mm brede wielen, Van staal verzinkt met lak in RAL3000 vuurrood, uitgerust met wielen voor makkelijk verplaatsen
202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
306237		Afvалbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken
504036		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 620 x 250 x 250 mm, afvalbak inhoud 17 l, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
509310		attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-staal
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal