


Blume Förderanlagen bocht 45 ° voor rollenbaan

BLUME
FÖRDERANLAGEN

draagrol van kunststof, wieldiameter
50 mm, baanbreedte 400 mm,
asafstand 125 mm

Artikelnummer: 415946



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Bocht 45°

bocht 45 ° voor rollenbaan




- draagrol van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- baanbreedte 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 600 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	600 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
buiging	45 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	kunststof	materiaal frame	staal

diameter rol	50 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	400 mm	gewicht	14 kg
breedte	440 mm		

Gerelateerde Producten

429248		Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw