

BS-ROLLEN

roue

force 400 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 37 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique

Numéro d'article: 502940



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roue

roue





- force 400 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 100 x 37 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roue pour fortes charges	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	400 kg	Longueur de moyeu	40 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	15 mm
Diamètre de roue	100 mm	largeur de roue	37 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	roulement à billes	Poids	0,34 kg

pour type de sol lisse/plat, rugueux/plat,
lisse/irrégulier

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés