

## Key Features

Bildschirmdiagonale	22 Zoll / 55,88 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	TN / 170 / 160 Grad
Konnektivität	HDMI / DVI / VGA
Besonderheit	2x 2 Watt-Lautsprecher , ergonomischer Standfuß




250 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



5 ms  
**REAKTIONSZEIT**



1.000 : 1  
**KONTRAST**



1920 x 1080 / Full-HD  
**AUFLÖSUNG**



TN  
**PANEL**

## Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VG2233MH ist ein 22-Zoll-Full-HD-Multimedia-Monitor mit fortschrittlicher Konnektivität und einem ergonomischen Standfuß, ideal für Unternehmen, Behörden und Schulen. Mit TN-Technologie und 50 M : 1 dynamischem Kontrastverhältnis liefert dieser Monitor unglaublich scharfe Bilder und eine flüssige Videowiedergabe. Ausgestattet mit HDMI, DVI und VGA ermöglicht der VG2233MH eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Laptops und Multimedia-Peripheriegeräte. Die exklusive ViewMode™ -Technologie von ViewSonic bietet intuitive Voreinstellungen für optimierte Bildschirmleistung für unterschiedliche Anwendungen. Zudem reduziert die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Das Display ist TCO 7.0, EPEAT und ENERGY STAR 7.0 zertifiziert. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität. Darüber hinaus bietet eine 4-jährige Vorab-Austausch-Garantie entsprechende Sicherheit.

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	22" / 55,88 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	170 / 160 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

### EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	1
DVI	1
VGA	1
Audio	1

### AUSGÄNGE

Audio	1
-------	---

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

### FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Mode	Ja

### ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	100 mm
Neigungswinkel	25 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Drehbarkeit	340 Grad

### WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	506 x 366 x 204 mm
Monitor ohne Fuß	506 x 312 x 51 mm
Verpackung	624 x 393 x 167 mm

### GEWICHT

Monitor mit Fuß	4,8 kg
Monitor ohne Fuß	3,2 kg
Verpackung	6,3 kg

### LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	22 Watt
Verbrauch (jährlich)	30 kWh
Verbrauch (eco)	14 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,5 Watt

### NORMEN


Normen	TCO 7.0, EPEAT, Energy Star 7.0, TUV-GS, CE, WEEE, RoHS, FCC, ISO13406-2, EuP, CU, CB,
--------	----------------------------------------------------------------------------------------

### GARANTIE

4 Jahre Vorab-Austausch-Service
---------------------------------

### LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
DVI-Kabel	1
Audiokabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



1. Kontrollsteuerung
2. VESA®-Halterung 100 x 100 mm
3. Kensington Lock

4. Netzkabel-Anschluss
5. HDMI-Eingang

6. DVI-Eingang
7. VGA-Eingang

8. Audio-Eingang
9. Audio-Ausgang