

0 601 9J4 007 – GWS 18V-10

Referencia	0 601 9J4 007
Código de barras	4059952552194
1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador 1 600 A01 166	✓
2 baterías GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	✓
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Tuerca de apriete rápido 2 608 000 684	✓




Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	9.000 r. p. m.
Peso sin batería	2.1 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 445 x 155 mm
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Tensión de la batería	18 V
Peso con batería incluida	2,8 kg
Tiempo de carga (80 %/100 %) aprox.	48/65 min [4,0 Ah]
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco de desbaste/de corte	125 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	78.5 dB(A)
Nivel de potencia acústica	89.5 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 V

Beneficio al usuario

- La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor sin escobillas y a la batería ProCORE18V
- Mayor grado de protección del usuario y de comodidad gracias a Drop Control, KickBack Control y el sistema de frenado inteligente
- Drop Control, la primera función de control de caída del mundo, apaga la herramienta inmediatamente después de dejarla caer al suelo por accidente