

Artikelnummer: 153600

Kurzbeschreibung: IBC klepkraan, met stabiel grof schroefdraad, Tank aansluiting diameter 62 mm

Langbeschreibung: IBC klepkraan, met stabiel grof schroefdraad: Met het stabiele schroefdraad wordt de IBC tapkraan snel en zeker aan gangbare IBC-tanks geschroefd. De afmeting van deze tapkraan voor het aansluiten op een IBC-tank bedraagt 62 mm, de doorloopopening DN 50/2 inch. De stabiele PE-kunststof garandeert een lange levensduur.

- robuuste kunststof met stevig verwerkt grove schroefdraad voor aansluiting aan de tank
- inclusief schroefdop
- aansluiting tank a[~] 62 mm:** doorloop: 2 inch, nominale breedte: DN 50, gewicht: 0,246 kg
- aansluiting tank a[~] 75 mm:** doorloop: 2 inch, nominale breedte: DN 50, gewicht: 0,274 kg
- aansluiting tank a[~] 100 mm:** doorloop: 3 inch, nominale breedte: DN 80, gewicht: 0,435 kg

