

hofe rayonnage grande largeur

rayonnage suivant, hauteur x largeur
x profondeur 2500 x 2270 x 835 mm,
charge max. par tablette 350 kg, 4
niveaux avec tablette en acier,
utilisation double face, montants
galvanisé, niveaux galvanisé

Numéro d'article: 510573



hofe Rayonnage grande largeur

Rayonnage suivant

- Surface galvanisée

Tablettes :

- Niveaux de tablettes en acier galvanisés pliés sur tous les côtés
- Les plateaux viennent se poser sur des barres porteuses et ne dépassent pas les bords des traverses spéciales

hofe
REGALSYSTEME



Made in
Germany



Montants :

- Échelles dotées de raidisseurs nervurés, y compris pieds platine en acier et embouts de fermeture sur les profilés

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, nombre de tablettes voir tableau

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

Assurance qualité par examen du matériau, de la structure et de la statique (RAL-RG 614/1)(H44)

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Pour un montage rapide, sans vis ni boulons

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge






Sur demande :

- Conception CAO


Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | tablettes | 4 pièce |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | type de soubassement | tablette en acier |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | tablette réglable au pas | 25 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | utilisation | double face |
| convient pour (produit/matériau) | pour marchandises encombrantes | surface de tablette | galvanisé |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2500 mm | équipement de rayonnage | tablettes |
| largeur | 2270 mm | angle d'installation | droit |
| profondeur | 835 mm | stabilité / renfort / entretoise | stabilité élevée grâce à des tôles de liaison en profondeur rainurées |
| charge maxi par tablette | 350 kg | certification | GS label de qualité RAL |
| largeur de compartiment | 2250 mm | livraison | démonté |
| charge maxi par élément | 2000 kg | garantie | 5 ans |
| profondeur de compartiment | 800 mm | Poids | 135,52 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier, galvanisé |
| 510570 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1520 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation double face, montants galvanisé, niveaux galvanisé |
| 510575 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2570 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation double face, montants galvanisé, niveaux galvanisé |
| 510613 |  | tablette pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2250 x 800 mm, pour une charge max./tabl. de 350 kg, avec pli sur tous les côtés, en acier, galvanisé |
| 992994 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2020 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation double face, montants galvanisé, niveaux galvanisé |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 221378 |  | transpalette, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm |

991798



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc