

META **breedvakstelling** **Multipal S**

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1910 x 800 mm, vaklast 1800 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en kravaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220992



Das Lagersystem



META Breedvakstelling Multipal S

Aanbouwstelling

breedvakstelling






- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1910 x 800 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1800 kg
- vak breedte x diepte 1825 x 800 mm
- 5 niveaus met stalen panelen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen





Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingtype	breedvakstelling	gebruik	eezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	oppervlak traversen	m. poedercoating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	3300 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1910 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	800 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	1800 kg	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	1825 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
vakdiepte	800 mm	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
veldlast	10100 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	stalen panelen	gewicht	173,07 kg

Gerelateerde Producten

221052		legbord van plaatstaal voor breedvakstelling, bestaande uit 18 segmenten, breedte x diepte 1825 x 800 mm, voor een vaklast van 1800 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
227950		doorschuifbeveiliging, voor palletstelling, breedte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
227962		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1100 x 1825 mm, voor traversen lengte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
227964		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 500 x 1825 mm, voor traversen lengte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit