

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 200 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm

Numéro d'article: 524886



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 200 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 48 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Longueur de moyeu	58 mm

modèle	roulette pivotante	trou de moyeu	20 mm
charge	200 kg	largeur de roue	50 mm
pneumatique	plastique	portée	48 mm
Diamètre de roue	200 mm	propriété surface de roulement	incassable
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	129 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	106 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	105x80 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	mat
matériau de boîtier	acier inoxydable	hauteur	240 mm
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	Poids	1,75 kg
frein	double blocage		

## Accessoires

524888



roue, force 200 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique