


MarCator 1086 R. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
 - RESET (kijelző nullázása)
 - mm/inch
 - Számlálási irány megfordítás
 - PRESET (előre beállított méret)
 - TOL (tűrés megadás)
 - < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
 - ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
 - DATA (adatátviteli kábellel együtt)
 - Tényező (beállítható)
 - LOCK (egyéni gombzár)
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
 - 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
 - Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
 - Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
 - Azonnal kész a mérésre a referenciarendszerekkel köszönhetően
 - **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
 - **Számjegyek magassága:** 11 mm
 - **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB
 - **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
 - **IP védelmi fokozat:** IP 42
 - **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem



REFERENCE




Műszaki adatok

Rendelési sz.		4337130	4337131	4337132	4337133
Terméktípus		1086 R			
Mérési tartomány	mm	12,5	25	50	100
Osztásérték	mm	0,01			
Osztásérték	inch	.0005"			
Hibahatár	mm	0,02			
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm	0,02			
Ismétlési pontosság	mm	0,01			
Mérőerő	N	0,65 – 0,9	0,65 – 1,15	1,25 – 2,7	1,6 – 3,5
Szabvány		Gyári szabvány			
Kiemelő kupak a mérőcsap végén		•			


Rendelési sz.	Befogószár	a	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337130	8	126,3	13,5	23
4337131	8	153,4	26,5	26,8
4337132	8	267,3	52	40
4337133	8	420,3	103	91

Tartozékok


Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm)	1082 p



1085 a



1082 p



1082 p