



<https://www.wago.com/215-211>



Abmessungen in mm

Technische Daten

Produkthauptfunktion	Prüfzubehör
Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Prüfspannung	42 V

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	1
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	40 mm / 1.575 inch

Werkstoffdaten

Farbe	orange
Brandlast	0,04 MJ
Gewicht	3,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 8.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255
VPE (UVPE)	50 Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454293468
Zolltarifnummer	85366990990

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-211	↓
--	-------------------

Dokumentation

Ausschreibungstext

215-211	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-211	19.09.2017	doc 24.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 215-211	↓
WSCAD Universe 215-211	↓

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

Prüfen



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (209-170)