


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12110153

LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 255lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 12110153**Stand:** 14.02.2021 13:32

Lichtfarbe	3000
Farbe	nickel
Länge	64 mm
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff
Leistung	3,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Spannung	12V
Lichtstrom	255 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	64 mm
Breite	64 mm
Höhe	3 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung