

Akku-Winkelschleifer

GA044GZ

XGT • 40V max. • 125 mm

Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten. Mit AWS und X-LOCK.

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Drehzahl 5-stufig regelbar. Mit Motorbremse. Für 125 mm Schleifscheiben. Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,0 m/s ²
Vibration Schleifen	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Übertroffene Leistung und Effizienz wie ein kabelgebundener Winkelschleifer der 1.000 W-Klasse
- Für lang andauernde und schwere Arbeiten
- Mit Motorbremse

EAN 0088381766265

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158237-4

Seitengriff 36 kpl.



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



E-00402

Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF



141L27-4

Schutzhaube

Optionales Zubehör

158237-4

Seitengriff 36 kpl.



198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



E-00402

Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF



Service

Explosionszeichnung

