

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

751105



PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Technische Daten

Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	34, 7a, 6c, 7c I
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead), Bleioxid
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1
CAS Nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000019

Optionales Zubehör

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)





750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm