

6046 Schiebeleiter, zweiteilig

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).


Größe 2x6 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.

Ab Größe 2x14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

Größe 2x6: Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche.

Ab Größe 2x8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



tallba



6046 Schiebeleiter. zweiteilig

| | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SPROSSENANZAHL | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 |
| SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 |
| HOLM (CA. MM) | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 | 89/89 | 89/89 |
| SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SPROSSENABSTAND (CA. MM) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M) | 1.85 | 2.43 | 2.99 | 3.55 | 4.16 | 4.72 | 5.28 |
| LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M) | 2.97 | 4.11 | 4.95 | 6.07 | 7.24 | 8.36 | 9.15 |
| STANDHÖHE MAX. (CA. M) | 1.92 | 3 | 3.81 | 4.89 | 5.97 | 7.05 | 7.86 |
| ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M) | 3.42 | 4.5 | 5.31 | 6.39 | 7.47 | 8.55 | 9.36 |
| REICHHÖHE MAX. (CA. M) | 3.92 | 5 | 5.81 | 6.89 | 7.97 | 9.05 | 9.86 |
| GESAMTBREITE (CA. MM) | 440 | 880 | 880 | 955 | 1075 | 1200 | 1200 |
| AUSSENBREITE OBEN (CA. MM) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| LEITERINNENBREITE (CA. MM) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| GESAMTGEWICHT (CA. KG) | 7.3 | 9.9 | 12 | 15.2 | 18.5 | 23.2 | 28.6 |
| GEWICHT (CA. KG) | 7.2 | 9.16 | 11.28 | 14.06 | 18.3 | 22.8 | 26.9 |
| BEST.-NR. | 604612 | 604616 | 604620 | 604624 | 604628 | 604632 | 604636 |