

Artikelnummer: 308633

Kurzbeschreibung: Bürowagen mit Seitenwänden und Rückwand, 800 x 490 mm, Tragkraft 150 kg

Langbeschreibung: Bürowagen mit Seitenwänden und Rückwand, 800 x 490 mm, Tragkraft 150 kg: Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingekittet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager Gehäuse verzinkt



Ladeflächen und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weißem Dekor Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm) Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) Ladefläche: B 800 x T 490 mm

1070 mm	Außenmaß: B 980 x T 500 mm	Gesamthöhe:
	Schiebegriffhöhe: 930 mm	Etagenhöhe: 190/550/920 mm
kg	Eigengewicht: 43 kg	Tragkraft: 150
		Rad a'Ëœ: 125 mm

EAN/GTIN: 4250448506039