

tapis antifatique

Amsterdam

marchandise au mètre, hauteur x largeur 14 x 1220 mm, résiste au feu, En vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée coloris gris, anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs, résistant contre les huiles et produits chimiques




Numéro d'article: 235473

tapis antifatique





- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 14 x 1220 mm
- En vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée coloris gris
- bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181
- résiste au feu selon la classe de protection incendie Bfl-S1, certification NFSI®

équipement du poste de travail	revêtement de sol	équipement revêtement de sol	bordures biseautées, support anti-dérapant
	revêtement de sol	tapis antifatigue	fonction revêtement de sol
	confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles		difficilement inflammable
convient pour (application)	sollicitations élevées		résistance
lieu d'utilisation	intérieur		à manutentionner
matériau de surface de roulement	vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC		coupe-feu
surface de revêtement de sol	profilé en tôle larmée		norme
couleur	gris		certification
hauteur	14 mm		Poids
largeur	1220 mm		

Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute