

Kärcher buse rotative

taille de buse 40, jet crayon rotatif,
pression max. 300 bar, température
max. 85 °C, en céramique

Numéro d'article: 119576



KÄRCHER

buse rotative

- taille de buse 40
- jet crayon rotatif
- pression max. 300 bar
- température max. 85 °C
- en céramique
- hauteur x longueur x largeur 60 x 200 x 60 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	hauteur	60 mm
type de buse	buse rotative	longueur	200 mm
pression maxi	300 bar	largeur	60 mm
température maxi	85 °C	matériau	céramique
type de faisceau	jet crayon rotatif	Poids	0,57 kg
taille de tuyère	40		

