

Rollcart duwbeugelwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout, onderstel in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 157965



Rollcart Duwbeugelwagen

draagvermogen 500 kg

duwbeugelwagen












- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- laadhoogte 285 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1120 x 600 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	platformwagen	wiellager	groefkogellager
type platformwagen	duwbeugelwagen	banden	TPE
draagvermogen	500 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laadhoogte	285 mm	diameter wiel	200 mm
lengte laadvlak	1000 mm	hoogte	990 mm

breedte laadvlak	600 mm	lengte	1120 mm
materiaal platform	hout	breedte	600 mm
constructies	geen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
nestbaar	nee	laadvlak uitrusting	platform van hout
materiaal	staal	duwbeugel aantal	1 stuks
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	27 kg
borgrand	nee		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar