

C+P

**hauteur x largeur x
profondeur 1980 x 1000 x 420
mm**

36 bacs en polypropylène, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 8 plateaux avec tablette en acier et 36 bacs, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 503007



C+P Armoire à portes battantes

avec bacs à bec Top

hauteur x largeur x profondeur 1980 x 1000 x 420 mm





- 36 bacs en polypropylène
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier, soudé de manière stable
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 8 plateaux avec tablette en acier et 36 bacs
- Réglable au pas de 10 mm
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points

- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie



Détails techniques


type de meuble	armoire	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1980 mm	tablette réglable au pas	10 mm
largeur	1000 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	420 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	8 pièce	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	50 kg	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
bacs à bec	36 pièce	roulant	non
matériau de bac	polypropylène	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	verrouillage	3 côtés
surface de corps	thermolaqué	poignée	poignée encastrée
surface de face avant	thermolaqué	Poids	99,77 kg
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points		

Accessoires

383996		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en bleu
384037		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en jaune
384106		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en vert
384139		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 mm, en polypropylène en rouge

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante

		aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières