

polyester omsnoeringsband

lengte x breedte 1100 m x 13 mm,
kern rol Ø 76 mm, tot een
krachtuitoefening van 3750 N
scheurvast, Verhoogde stabiliteit
door gelijmde draden



Artikelnummer: 509625

Polyester krachtband

Gelijmd

polyester omsnoeringsband

- lengte x breedte 1100 m x 13 mm
- kern rol Ø 76 mm
- tot een krachtuitoefening van 3750 N scheurvast
- Verhoogde stabiliteit door gelijmde draden

Technische details




type verpakking	omsnoeringsband	breedte	13 mm
materiaal verwerking	gelijmde draden	lengte	1100 m
diameter rolkern	76 mm	gewicht	7,5 kg
scheurvastheid	3750 N		

Gerelateerde Producten

100119



afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm, voor wielen met 76 mm kern, in zwart

208430		spanapparaat, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm
208450		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 13 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
208719		afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 mm, voor wielen met 76 mm kern, onderbouw 2 wielen, in rood

Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		bescherhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemme, lemme lengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-bescherfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant