


## Bauer werkkooi

landen-uitvoering ST,  
draagvermogen 300 kg, hoogte x  
breedte x diepte 1890 x 1335 x 1040  
mm, Van de brede zijde inrijdbaar,  
van staal gelakt in RAL2000  
geeloranje

Artikelnummer: 705797



## Bauer Werkbordes

### Vorksloffen aan de brede zijde

werkkooi

- landen-uitvoering ST
- draagvermogen 300 kg
- hoogte x breedte x diepte 1890 x 1335 x 1040 mm
- platform breedte x diepte 1200 x 800 mm
- platform slipvast
- Van de brede zijde inrijdbaar
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 600 mm
- Met afglijdbeveiliging
- met gereedschapsbak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje


## Technische details

hijswerktuig    hijswerktuig

diepte platform    800 mm

hijswerktuigtype	lastopname	platform uitvoering	slipvast
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	onderbouw	vorksloffen
stapelaar- aanbouwapparaat	werkkooi	inrijdmogelijkheid	Van de brede zijde
land	uitvoering ST	hoogte vorksloffen	80 mm
draagvermogen (max.)	300 kg	breedte vorksloffen	200 mm
hoogte	1890 mm	afstand vorkkoker	600 mm
breedte	1335 mm	materiaal	staal
diepte	1040 mm	oppervlak	gelakt
last-handling uitrusting	gereedschapsbak	kleur	geeloranje // RAL2000
kraanbaar	Niet kraanbaar	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
vouwbaar	nee	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
breedte platform	1200 mm	gewicht	122 kg

## Dit past ook bij ...

141351		gereedschapskoffer, hoogte x breedte x diepte 140 x 445 x 315 mm, gereedschapshouder, verdelers, van aluminium
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag