

## REMA Rundschlingengehänge 1-Strang



### Merkmale


- Zubehörteile Güteklasse 10.
- Rundschlingenverbindungsglied (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen.
- Kennzeichnungsanhänger.
- Rundschlinge Standardlänge 1m.
- EN1492-2, EN1677, PAS1065

### Optionen

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage.


Typ	Tragfähigkeit (kg)	Typ Rundschlinge	Schutz-manteltyp	Typ Aufhängeöse	Verbindungs-glied	Hakentyp	Artikel-Nr.
1SPR-1000KG-1M	1000	S5-1.0	BS-50	RML-86-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2591101
1SPR-2000KG-1M	2000	S5-2.0	BS-60	RML-86-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2591201
1SPR-3000KG-1M	3000	S5-3.0	BS-60	RML-108-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2591301
1SPR-4000KG-1M	4000	S5-4.0	BS-75	RML1310-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2591401
1SPR-5000KG-1M	5000	S5-5.0	BS-75	RML1310-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2591501

## REMA Rundschlingengehänge 2-Strang




Typ	Tragfähigkeit bis 45° - bis 60° (kg)	Typ Rundschlinge	Schutz-manteltyp	Typ Aufhängeöse	Verbindungs-glied	Hakentyp	Artikel-Nr.
2SPR-1000KG-1M	1400-1000	S5-1.0	BS-50	RML-86-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2592101
2SPR-2000KG-1M	2800-2000	S5-2.0	BS-60	RML-108-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2592201
2SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-3.0	BS-60	RML-1310-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2592301
2SPR-4000KG-1M	5600-4000	S5-4.0	BS-75	RML-1613-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2592401
2SPR-5000KG-1M	7000-5000	S5-5.0	BS-75	RML-1613-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2592501

## REMA Rundschlingengehänge 3-Strang



Typ	Tragfähigkeit bis 45° - bis 60° (kg)	Typ Rundschlinge	Schutz-manteltyp	Typ Aufhängeöse	Verbindungs-glied	Hakentyp	Artikel-Nr.
3SPR-1500KG-1M	2100-1500	S5-1.0	BS-50	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2593101
3SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-2.0	BS-60	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2593201
3SPR-4500KG-1M	6300-4500	S5-3.0	BS-60	RMA-10-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2593301
3SPR-6000KG-1M	8400-6000	S5-4.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2593401
3SPR-7500KG-1M	10500-7500	S5-5.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2593501

## REMA-Rundschlingengehänge (4-Strang)



Typ	Tragfähigkeit bis 45° - bis 60° (kg)	Typ Rundschlinge	Schutz-manteltyp	Typ Aufhängeöse	Verbindungs-glied	Hakentyp	Artikel-Nr.
4SPR-1500KG-1M	2100-1500	S5-1.0	BS-50	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2594101
4SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-2.0	BS-60	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2594201
4SPR-4500KG-1M	6300-4500	S5-3.0	BS-60	RMA-10-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2594301
4SPR-6000KG-1M	8400-6000	S5-4.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2594401
4SPR-7500KG-1M	10500-7500	S5-5.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2594501