

Lacont

Gift-/Chemikalienschrank

storeLAB CHS-2FAS 950 GL

Geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522741

storeLAB



Lacont Chemikalien- und Giftschränk storeLAB CHS-2FAS 950 GL

für Fässer

Gift-/Chemikalienschrank

- Zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1719 x 910 x 440 mm
- für 2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster und Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 65 l



- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Technische Details





Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Auffangvolumen Bodenwanne	65 l
Möbeltyp	Schrank	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Be- und Entlüftung	natürliche Zwangsbelüftung
Lagerort	im Arbeitsraum	Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe	Material	Stahl
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1950 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Breite	950 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Innenhöhe	1719 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Innenbreite	910 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Innentiefe	440 mm	abschließbar	ja
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Unterbau	Sockel
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Zertifizierung DGUV	erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Auffangvolumen Wanneboden	20 l	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
Traglast Fachboden	50 kg	Zertifizierung WHG	erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	100 kg
Bodenwanne	ja		

Zubehör






149137



Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

200155		Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm
505247		Wannenboden für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
522746		PE-Einsatz für Wannenboden, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm
522748		PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage