

fetra Plattenständer

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 118664



fetra Plattenständer

Traglast 1200 kg

Plattenständer

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus Holz 1 Stirnseite mit Anlaufrolle
- Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Plattform Ausstattung | 1 Stirnseite mit Anlaufrolle |
| Wagentyp | Plattenständer | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Traglast | 1200 kg | Farbe | brillantblau // RAL5007 |
| Ladeflächenlänge | 1200 mm | Aufbauten | keine |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Aufbauten Funktion | 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel |
| Material | Stahl | Garantie | 10 Jahre |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------|-------|
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht | 45 kg |
| Material Plattform | Holz | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 215416 |  | Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 300 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 215418 |  | Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 600 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 215420 |  | Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 900 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |