

Rhewa balance à poser 800 835A/500

plateforme en acier, largeur x profondeur 800 x 600 mm, plage de pesage entre 2 et 500 kg, Lisibilité par incréments de 100 / 200 g

Numéro d'article: 101415



Rhewa Balance de sol 800 835A/500 pour pesages soumis à l'obligation d'étalonnage

Rhewa balance à poser 800 835A/500





- Étalonnable
- plateforme en acier, largeur x profondeur 800 x 600 mm
- plage de pesage entre 2 et 500 kg
- Lisibilité par incréments de 100 / 200 g
- avec les fonctions réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, addition
- affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- bloc d'alimentation 230V/50 Hz

Détails techniques






type de balance	balance à poser	largeur	800 mm
étalonnable	oui	profondeur	600 mm
matériau de plateforme	acier	fonction de comptage des pièces	oui
largeur de plateforme	800 mm	étalonnage	oui
profondeur de	600 mm	installation	table/tablette

plateforme			
plage de pesage	2-500 kg	exécution couleur	bleu
lisibilité	100-200 g	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
balance fonctions	réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, addition	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique	Marque selon le registre allemand	Rhewa
alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz	Poids	70 kg
équipement balance	affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC		

Accessoires

185129		Câble interface pour indicateur pour balance de table, câble longueur 2,4 m
185131		Indicateur alternatif pour balance de table, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
208688		Étalonnage pour balance de table, pour plage de pesage jusqu'à 500 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
208694		Trépied pour balance à poser, hauteur 1030 mm, surface avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

146385		châssis roulant, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 160 mm, plateforme en plastique, avec rebord antichute, structure en polyéthylène coloris noir, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, avec bandage polypropylène
202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210870		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir