

bac de dégraissage modulaire bio-x C100

contenance 100 l, surface de travail
H x l x P 960 x 950 x 600 mm

Numéro d'article: 236274



10
YEARS
WARRANTY





bac de dégraissage modulaire

- table de nettoyage
- pour retirer l'huile et la graisse du métal et des éléments en plastique
- contenance 100 l
- produit de nettoyage : à base aqueuse
- surface de travail H x l x P 960 x 950 x 600 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 1010 x 1100 x 770 mm
- en polyéthylène
- table équipée de couvercle, unité de nettoyage (flexible articulé, pinceau de nettoyage) et première recharge de nettoyant
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- avec fourreaux pour fourche
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de dégraissage	profondeur	770 mm
type de nettoyage	bac de dégraissage modulaire	contenance	100 l
type de table	table de nettoyage	équipement table	couvercle, unité de nettoyage (flexible articulé, pinceau de nettoyage) et première recharge de nettoyant
convient pour (application)	pour retirer l'huile et la graisse du métal et des éléments en plastique	alimentation	230 V
base produit de nettoyage	à base aqueuse	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
matériau	polyéthylène	roulant	non
couleur	gris/bleu	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur de la surface de travail	960 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
largeur surface de travail	950 mm	garantie	10 années
profondeur de surface de travail	600 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE45409363
hauteur	1010 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
largeur	1100 mm	Poids	150 kg

Accessoires

236275		couvercle pour table de nettoyage, hauteur x largeur x profondeur 170 x 1020 x 770 mm, en polyéthylène en bleu
236276		Plaque amovible en tôle perforée pour table de nettoyage, largeur x profondeur 908 x 551 mm, en acier inoxydable