

Hymer échafaudage roulant 8177

hauteur de portée 8,75 m, hauteur d'échafaudage 7,99 m, 4 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 6,75 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239921



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 8,75 m
- hauteur d'échafaudage 7,99 m
- 4 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 6,75 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm
- 6 x 8 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 potences
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- Force max. 200 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2

- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 215,2 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage		200 kg/m ²
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur d'échafaudage	7,99 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
hauteur	6,75 m	groupe d'échafaudage	2
	8,75 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	4	rabattable	oui
largeur de mezzanine modulaire	1900 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	650 mm	rambardes	oui
nombre d'échelons	6 x 8	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
nombre de potences	4 pièce	Poids	215,2 kg
soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable		