

Cascoo Roue encastrable



force 135 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
polypropylène

Numéro d'article: 243304



Roue encastrable

- force 135 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène

Détails techniques

manutention dynamique	roues	Ø de roue	125 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de jante	polypropylène
modèle	Roue	roulement	roulement à rouleaux
charge	135 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Poids	0,35 kg

