

## Rollcart ESD-etagewagen

draagvermogen 600 kg, 2 etage(s)  
met houten plaat, laadvlak lengte x  
breedte 1200 x 800 mm, onderstel  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 158360

## Rollcart ESD-tafelwagen

### Draagvermogen 600 kg

ESD-etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- 2 etage(s) met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- met bordlijsten van staal
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 900 x 1350 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks

draagvermogen	600 kg	uitrichting duwbeugel	horizontaal
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	TPE
etages aantal	2 stuks	materiaal behuizing	staal
etagetypen	houten plaat	wiel-ø	200 mm
elektrisch geleidend	ja	wiellager	groefkogellager
platform uitvoering	elektrisch geleidend	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
whiteboardlijst	staal	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	900 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1350 mm	gewicht	61 kg
breedte	800 mm		

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4