



MONTO®

Sprossen-Schiebeleiter **Fabulo®** zweiteilig

Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- + Leiterteile einzeln verwendbar
- + Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiterteile



Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.



Technik-Clip
ansetzen



Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 +		A bis ca.	m 5,25	6,85	8,45	9,85
		B ca.	m 3,25	4,85	6,45	7,85
		C ca.	m 4,40	6,05	7,75	9,15
		D ca.	m 4,25	5,85	7,45	8,80
2 +		A bis ca.	m 3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	m 1,60	2,40	3,25	4,05
		C ca.	m 2,70	3,55	4,35	5,20
		D ca.	m 2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	1,15	1,25
Produktgewicht ca.		kg	9,8	14,3	18,8	26,4
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.			129277	129307	129321	129352

Combi System									
Seite 96		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

