

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1,5 m x 400 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 126574



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balielementen

Recht

rollenbaan












- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1,5 m x 400 mm
- breedte 480 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 600 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	600 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	225 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	75 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1,5 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	400 mm	gewicht	37 kg
breedte	480 mm		

Gerelateerde Producten

130403		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wioldiameter 50 mm, baanbreedte 400 mm, asafstand 75 mm
130549		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wioldiameter 50 mm, baanbreedte 400 mm, asafstand 75 mm
130786		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wioldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 400 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en vering
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135429		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508096		steun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508102		steun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508109		steun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508115		steun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508122		steun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw