

Lacont PE-opvangbak

voor 1 x IBC, opvangvolume 1120 l,
hoogte x breedte x diepte 1000 x
1450 x 1450 mm

Artikelnummer: 159941



Lacont Opvangbak

voor IBC






PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1120 l
- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1450 x 1450 mm
- van polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	zwart
opvangvolume	1120 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	1 x IBC	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
hoogte	1000 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1450 mm	gewicht	74 kg
diepte	1450 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm