

Cascoo roulette fixe

force 1000 kg, diamètre 200 mm,
longueur moyeu 60 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Double roulement à billes,
jante en fer de fonte, fixation avec
panneau

Numéro d'article: 243517



roulette fixe

- force 1000 kg
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	1000 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	60 mm

Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	fer de fonte	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	5,519 kg