

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 37 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 341577

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 37 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 15 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek rollen

draadvangkappen ja

roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	50 mm
draagvermogen	100 kg	naafboorgat	15 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	37 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,48 kg

Gerelateerde Producten

343437



wiel, draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 37 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken