

Hymer Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 0,8 m, 4 profilierte Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 224594



Hymer Rollbare Podesttreppe

Maschinenwartung und -bedienung leicht gemacht

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,8 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,8 m
- Aufstieg einseitig
- 4 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 1000 x 250 mm
- Ausladung 1,25 m
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- mit 2 Fahrrollen
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 34,5 kg



- gemäß DIN EN 14183
- 10 Jahre Garantie
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	Ausladung	1,25 m
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	einseitig	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Höhe Podest	0,8 m	fahrbar	ja
Tiefe Podest	470 mm	Leiter Ausstattung	2 Fahrrollen
Stufen Anzahl	4	Norm	DIN EN 14183
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Anlieferung	vormontiert
Arbeitshöhe	2,8 m	Garantie	10 Jahre
Breite Stufen	1000 mm	Gewicht	34,5 kg
Tiefe Stufen	250 mm		

Zubehör

224821



Handlauf für Podesttreppe, Für 4 Stufen