



LEGE BEHUIZING

GTi 4-g



GTi 4-g

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

320 x 640 x 179 mm
Artikelnummer: 01040401

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met grijze deksel



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte: | 640 mm |
| Hoogte: | 179 mm |
| Binnen hoogte: | 157 mm |

Materiaal:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel: | Polycarbonaat |
| Afdichting: | Polyurethaan |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt |
| materiaal: | Polycarbonaat |

Toebehoren

GFW 30 - regenkap



LEGE BEHUIZING

GTi 4-g

Andere eigenschappen

| | |
|---|--|
| Beschermingsniveau: | II |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -35 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 80 °C |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 60 °C |
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Koppelbaar: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsklasse: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Weerbestendig: | Ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 N m |