



**Bi-Color 6, 9W 350mA 24° 3000K CRI90**  
**RINCA LED-Einbaustr. rund auszieh.**  
 Artikel-Nr.: LED55795WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe, Kunststoff) ·  
 Gehäusefarbe: eisen-gebürstet und schwarz · 45° ausziehbar und 355° drehbar · Ausstrahlwinkel:  
 24° · Leistung: 6,9 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 581 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >=  
 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm  
 · Außendurchmesser: 75 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094557953
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	56.00 mm
Aussendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	581.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**Bi-Color 6, 9W 350mA 24° 3000K CRI90**  
**RINCA LED-Einbaustr. rund auszieh.**  
Artikel-Nr.: LED55795WWOK

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	6,9 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h

