

# ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13, alu, Aluminium, 2,0 m

<b>Numéro d'article</b>	19.07.1628
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	19.07.1628
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049610903



**Bâti de prises 19" avec 8x connexion C13 et câble d'alimentation de German Type, 1U, pour l'installation dans des armoires 19", avec support de montage.**

- Prise multiple 19", 1UH, pour armoire 19", avec pattes de fixation
- Prises inclinées à 90°
- Profile en aluminium anodisé
  
- Type de câble: 2,0m H05VVV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>, noir
- Charge maximale: 16A 3600W
- Couleur: ALU / gris clair RAL 7035
- Longueur: 440mm

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Prise multiple
Couleur	Aluminium
Longueur	2 m
Fonction	Prise multiple 19"
Forme de construction	19" Rack

Charge maximale	3600W
Tension maximale	250V AC
Interrupteur on/off	non
Nombre de sorties / angle	8 / 90°
Triage des sorties	En ligne
Dimensions (HxLxP)	44 x 44 0x 44 mm
Poids	0,88 kg
Matériel (boîtier)	Aluminium
Couleur (boîtier)	Aluminium
Câble de raccordement	H05VV-F 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Prise de raccordement	2P+T type IEC320