

ROLINE Fast Ethernet Konverter RJ-45 - ST, Loop-back

Artikelnummer	21.13.1070
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.13.1070
EAN (Einzelstück)	7611990167753



Diese Konverter setzen einen Fast Ethernet TP-Port auf Multimode Glasfaser um

- Reichweite 2 km ohne Repeaterfunktion
- Anschlüsse: RJ-45 auf der TP-Seite / ST auf der LWL-Seite
- Farbe: grau
- Loop-back-test
- Konfiguration: TP Modus, TP Duplex, TP Speed
- Abmessung: 108 x 72 x 23 mm
- 6 LEDs: TP Speed, Link/Activity, Power, Duplex, Fiber Signal
- Stromversorgung über Steckernetzteil (7,5V DC, 500mA)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Konverter
Produkttyp	Medienkonverter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konverter, Handbuch, Steckernetzteil
RJ-45 Port (Mbit/s)	10/100
Fiber Port (Mbit/s)	100
Anzahl Ports RJ-45	1
Anzahl Ports Fiber ST	1
Konvertiert von/nach	RJ-45/ST

Faser	Multimode
Ethernet Fiber Standard	100Base-FX
Max. Reichweite Faser 50 µm	2km
Max. Reichweite Faser 62,5 µm	2km
Höhe	108 mm
Breite	72 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	301.5 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.449 kg