

**Artikelnummer:** 193356

**Kurzbeschreibung:** Möbeleinbautresor EMO 450/4  
DSS

**Langbeschreibung:** Tresor EMO 450/4:  
hochwertige Ausführung durch Widerstandsprüfung  
beim Vds Prüflabor Köln Vds geprüftes  
Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel optional  
elektronisches Tastenschloss  
Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 dreiseitige 25  
mm starke Rundstahlriegelbolzen verhindern das  
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen  
Scharnierbändern Spezialpanzerung im  
Verschlussbereich vorbereitet für Boden- oder  
Rückenwandverankerung (Verankerungsmaterial  
inkl.) Farbe: Lichtgrau RAL 7035 VdS -/ ECB S

Klasse - 0 nach EN 1143-1 gewerblich bis a'çâ€š- 10.000,-Technische Daten: Ma sse au  
ssen: H 450 x B 450 x T 400\* mm Ma sse innen: H 356 x B 356 x T 299 mm  
Fassungsvermögen in A4-Ordern: 4 (stehend) Fachböden (Anzahl): 1 Gewicht: 78  
kg\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Au ssenma ss in der Tiefe um 15  
mm. Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle (inkl. max. 30 Minuten Haustransport). Nach  
Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.



**EAN/GTIN:** 4045537102960