

Productinformatie

11 07 160

Afstriiptang

Met openingsveer, universeel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



⚡ 1000 V 

Algemeen

Artikel-nr.	11 07 160
EAN	4003773015499
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	dompelisolatie, VDE-getest
gewicht	205 g
Afmetingen	160 x 94 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10 mm ²
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen