

Informazione prodotto

99 00 220 K12

Tenaglia

(pinza per ferraioli e cementisti)

DIN ISO 9242

- Con testa stretta 12 mm, particolarmente adatta per piastrellisti
- Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	99 00 220 K12
EAN	4003773027812
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Peso	305 g
Dimensioni	220 x 44 x 13 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,4 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,6 mm
Lunghezza lama mm	12,0 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



